

Garant**Pár rukavíc MASTER CUT B OIL, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094417 7 |
| GTIN | 4062406273521 |
| Trieda položky | 01H |

Popis**Prevedenie:**

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilová mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka nitrilovému 3/4 povlaku až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.

GARANT MASTER CUT B OIL. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Vhodné pre **zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania**, napríklad na rezacích strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------|------------|
| Séria | MASTER CUT |
|-------|------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Veľkosť rukavíc | 7 |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca |
| Technológia štrikovania | 18G |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Podkladový materiál | HPPE |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Rozsah použitia | Allround |
| Farba | sivá / čierna |
| Dĺžka | 250 mm |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | B |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |