

**Sada Siko klieští, Počet klieští: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700050 5
GTIN	4003773082613
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. **S** možnosťou jemného nastavenia západky stlačením pružného tlačidla. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné. Kliešte čierno atramentované, hlava leštená, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Rozsah balenia:

1 kliešte Siko č. 705800: Vel. 125; 150; 180; 250; 300

Skladovanie v: textilné zvinovacie puzdro

Upozornenie:

Súprava kliešťových kľúčov KNIPEX® vid'. č. 813730 a zmiešaný sortiment č.. 813735.

Technický opis

Počet klieští	5
Označenie výrobcu	Cobra

Norma	DIN ISO 8976
bez iskier	nie
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 125	705800 125
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 300	705800 300
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 150	705800 150
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 250	705800 250
Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 180	705800 180