



## Kliešte na uchopenie rúr s plastovými čelustami Chrómovaný povrch, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	813053 250
GTIN	4003773078494
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

S vymeniteľnými plastovými čelustami 2K.  
25-polohový nastaviteľný, priechodný kĺb. Rýchle presné nastavenie pomocou pružinového tlačidla, noha potiahnutá plastom.

**Použitie:**

Na zátky a spojky so skrutkovacími uzávermi, ako aj na pochrómované alebo leštené obrobky (armatúry).

**Materiál:**

Chróm-vanádová elektroocel, kované. Chrómovaný povrch.

### Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upnutia	75 mm
Prevedenie čelustí	Plast
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Kliešte na rúry

### Príslušenstvo

2-zložkové plastové náhradné čeľuste, 2 páry Celková dĺžka  
250

---

813060 250