

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Typ	HBZ120
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm

Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie