

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	HBZ310
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 050204
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	10 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie