

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/7**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930705 900/7
GTIN	4062406273705
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	0

Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Úžitková výška	800 mm
Hmotnosť	144 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Výška	900 mm
Šírka	1000 mm
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	7
Hĺbka	600 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G

Druh produktu

Skríňa na náradie

**Príslušenstvo**

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	930735 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	930743 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	930743 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	930743 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	930743 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	930743 75