

**Garant****ZCMX 060202, Typ: HBZ310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Trieda položky	21E

## Popis

Vhodné pre:  
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 8.

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HBZ310
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	PVD
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060202

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie