

**Garant****ZCMX 060204, Typ: HBZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268423 HBZ310
GTIN	4062406273828
Trieda položky	21K

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Typ	HBZ310
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm

vhodné pre  $\varnothing$  nástroja  $D_c$ 

12 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie