


**Garant****ZCMX 060204, Typ: HUZ310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HUZ310
GTIN	4062406273811
Trieda položky	21E

## Popis

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HUZ310
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie