

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	PVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HBZ120
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm

Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	12 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie