

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/6A**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 24 G so zásuvkami 36 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Počet dvier	0
-------------	---

Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka	600 mm
Úžitková výška	800 mm
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Šírka	1000 mm
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hmotnosť	145 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×20G

Druh produktu

Skríňa na náradie

**Príslušenstvo**

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	930745 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	930745 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	930745 200
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	930735 900