


Garant**ZCMX 080304, Typ: HUZ310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268425 HUZ310
GTIN	4062406273910
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HUZ310
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm

Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie