

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	1150 mm

Počet dvier	0
Šírka	750 mm
Počet zásuviek	10
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
ComfortClose	nie
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26x24
Výška	1250 mm
Hmotnosť	197 kg
Hĺbka	700 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %

Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931163 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931163 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931163 75
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250