

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931115 1250/10
GTIN	4062406352608
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

**Osadenie:**

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Hmotnosť	197 kg
----------	--------

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Úžitková výška	1150 mm
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Šírka	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hĺbka	700 mm
Počet zásuviek	10
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Počet dvier	0
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Výška	1250 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

## Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931165 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931165 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931165 125
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931163 50
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250