

uvex**Pár rukavíc uvex phynomic airLite C ESD, Velkosť rukavíc: 11**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094467 11
GTIN	4048612064047
Trieda položky	04W

Popis

Prevedenie:

Séria uvex phynomic airLite. Obzvlášť ľahké rukavice na ochranu proti prerezaniu s **ergonomickým strihom** a vysokým pohodlím počas nosenia. Ideálne na činnosti vyžadujúce vysokú **taktilnú a jemnú citlivosť**. Môžu sa používať v prostredí s elektrostatickým nábojom (ESD) aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Dermatologicky testované (proDERM®) a bez akýchkoľvek urýchľovačov. Povrchová **úprava airLite z polyméru Aqua** zabezpečuje vysokú priedušnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
--------------	------------------------------------

Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	11
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	18G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Podkladový materiál	Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbón
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	modrá / antracitová
Hmotnosť	56 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	C
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním