

Garant**ZCMX 080304, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268425 HBZ030
GTIN	4062406273903
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBZ030
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny
Povrchová úprava	CVD

Hlavné použitie	P
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie