

Garant**ZCMX 080304, Typ: HBZ310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Trieda položky	21K

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	HBZ310
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	PVD
Posuv pre sústruženie	0,05 - 0,4 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,3 mm

vhodné pre Ø nástroja D_c

16 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie