

Garant**ZCMX 080308, Typ: HBZ030**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268427 HBZ030
GTIN	4062406273965
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:

Tvrдый substrát pre vyššiu odolnosť tenkej vrstvy CVD. Špeciálne pre aplikácie celného a pozdĺžneho sústruženia.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080308
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 200 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	CVD
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm

Typ	HBZ030
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie