

Garant**ZCMX 080304, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Trieda položky	21E

Popis

Technický opis

Povrchová úprava	PVD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HBZ120
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080304
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm

Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie