

**Garant****ZCMX 080308, Typ: HBZ140**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Trieda položky	21E

## Popis

Prevedenie:  
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ140
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 080308
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Povrchová úprava	PVD
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D <sub>c</sub>	16 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie