



## Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1.1/2palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Trieda položky	86A

### Popis

**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**KNIPEX** s S-rozovretím na trojbodové podopretie rúrky.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

### Technický opis

Celková dĺžka	425 mm
Ø rúry	1.1/2 palec
Rozsah upnutia	60 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

