



Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810745 1
GTIN	4003773014249
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

KNIPEX s S-rozovretím na trojbodové podopretie rúrky.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Ø rúry	1 palec
Rozsah upnutia	42 mm
Celková dĺžka	320 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

