

**Rolička škárových mierok 150 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478540 0,1
GTIN	2050002041660
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

Nerezová ocel' – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Rozsah balenia:

Od veľ. 0,3 dodanie v kotúči / kruhu.

Technický opis

Hrúbka	0,1 mm
Najväčšia prípustná chyba	±4 μm
Norma	Výrobná norma
Materiál	nehrdzavejúce

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Rolka Dĺžka	5 m
Rolka Šírka	150 mm
Druh produktu	Pásik škárových mierok