

Garant**ZCMX 10T308, Typ: HBZ140**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Typ	HBZ140
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T308
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	PVD

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie