

Garant**ZCMX 10T308, Typ: HBZ120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 268434 HBZ120 |
| GTIN | 4062406273088 |
| Trieda položky | 21E |

Popis

Technický opis

| | |
|--|----------------|
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Povrchová úprava | PVD |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | ZCMX 10T308 |
| Typ | HBZ120 |
| Hlavné použitie | M |
| Rezný materiál | HM |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 90 - 200 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 2 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Posuv pre sústruženie | 0,1 - 0,3 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Posuv pre vrtanie | 0,03 - 0,12 mm |
| vhodné pre Ø nástroja D _c | 20 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |