

Garant**Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	632025 1/4
GTIN	4062406353940
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková dĺžka	115 mm
Počet zubov	36
Pracovný uhol	10 Stupeň
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

USP1	prepínateľné
USP2	s vyhadzovačom, pracovný uhol 10°, 115 mm dlhý, chrómovaný

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov 1/4 palca Typ 1/4	632028 1/4
--	------------