

Garant**Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom, Typ: 3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková dĺžka	196 mm
Počet zubov	38
Pracovný uhol	9,5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov 3/8 palca Typ 3/8

635028 3/8