

**Bezpečnostný úchylkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 0,16/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	432405 0,16/58
GTIN	4031452101843
Trieda položky	46C

**Popis****Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, bezpečnostné odchýlkomery, chránené proti nárazom s voľným zdvihom. Mimoriadne ľahká, robustná konštrukcia s ochranou proti prachu. Ø upínacej stopky 8 mm h6. Maximálna presnosť vďaka kombinovaného prenosu ozubené koleso-páka.

**Technický opis**

Hodnota stupnice	0,001 mm
Rozsah merania	0,16 mm
Voľný zdvih	4,5 mm
Meracia sila	1,3 - 1,8 N
Kalibrácia	C2
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	2 $\mu$ m

Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5
---	----------

### Príslušenstvo

Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
-----------------------------	-----------