

Honeywell**Pár rukavíc CoreShield™ 22-7518B, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094520 7 |
| GTIN | 13603835666751 |
| Trieda položky | 09A |

Popis**Prevedenie:**

Séria Honeywell CoreShield™. Inovatívna, ľahká séria rukavíc s ochranou proti prerezaniu ponúka **veľmi dobrý cit pre dotyk** a pohodlnú obratnosť prstov. Okrem toho séria boduje svojou dlhou životnosťou a odolnosťou. Vďaka elastickej a **priedušnej mikropenovej povrchovej úprave** rukavica zaručuje vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu na mastnom aj suchom povrchu.

CoreShield™ 22-7518B. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B a **18-vláknovou technológiou pletenia** pre presné práce so stredným nebezpečenstvom porezania. Pohodlie počas nosenia vďaka **HPPE** podkladovému materiálu.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Séria **CoreShield™** je k dispozícii v rôznych hrúbkach pleteniny (10 až **18-vrstvová**) a s rôznymi povlakmi (nitrilová mikropena, supertenký nitril).

Technický opis

| | |
|-------------------|---------------------|
| Označenie výrobcu | CoreShield 22-7518B |
|-------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Obsah | 10 |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov |
| Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje |
| Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca |
| Technológia štrikovania | 18G |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X31B |
| Podkladový materiál | HPPE |
| Povrchová úprava | Nitrilová mikropena |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | sivá / čierna |
| Hmotnosť | 35-55 g |
| Dĺžka | 220 - 270 mm |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | B |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |