

**Honeywell****Pár rukavíc CoreShield™ 24-9518B, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094522 7
GTIN	13603835667024
Trieda položky	09A

**Popis****Prevedenie:**

**Séria Honeywell CoreShield™.** Inovatívna, ľahká séria rukavíc s ochranou proti prerezaniu ponúka **veľmi dobrý cit pre dotyk** a pohodlnú obratnosť prstov. Okrem toho séria boduje svojou dlhou životnosťou a odolnosťou. Vďaka elastickej a **priedušnej mikropenovej povrchovej úprave** rukavica zaručuje vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu na mastnom aj suchom povrchu.

**CoreShield™ 24-9518B.** Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu D a **18-vláknovou technológiou pletenia** pre presné práce s vysokým nebezpečenstvom porezania. Pohodlie počas nosenia vďaka vláknu z nehrdzavejúcej ocele v **HPPE** podkladovom materiáli.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Séria **CoreShield™** je k dispozícii v rôznych hrúbkach pleteniny (10 až **18-vrstvová**) a s rôznymi povlakmi (nitrilová mikropena, supertenký nitril).

**Technický opis**

Označenie výrobcu	CoreShield 24-9518B
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Vlastnosť rukavíc	zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X31D
Podkladový materiál	HPPE-vlákno z ušľachtilej ocele
Povrchová úprava	Nitrilová mikropena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Hmotnosť	42-63 g
Dĺžka	220 - 270 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	D
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním