

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931315 800/6
GTIN	4062406275570
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Počet dvier	0
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hmotnosť	151 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Výška	800 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Úžitková výška	700 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	931335 800
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931355 100
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 125	931355 125
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931355 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200	931355 200
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 250	931355 250
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 300	931355 300
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931355 75
Vodiaca lišta zásuvky(pár) Nosnosť 200	939901 200