

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/7**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931305 900/7
GTIN	4062406275556
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Počet zásuviek	7

Počet dvier	0
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Výška	900 mm
Hmotnosť	169 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	125 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	800 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	36×24G

Druh produktu

Skríňa na náradie

**Príslušenstvo**

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	931353 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931353 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931353 300
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931353 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931353 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931353 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931353 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	931353 250
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	931335 900