

**LED EX akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: MIDI-EX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.

Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.

Multifunkčné akumulátorové pracovné svetlo LED-EX. Hlavné svetlo s dvojstupňovým spínačom a horným reflektorom.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

Certifikované pre zóny ATEX 2 a 22.

Smernica ATEX č. 2014/34/EÚ, schválené a certifikované podľa IEC a IECEx.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla a nabíjacej stanice.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	180 g

Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Celková dĺžka	181 mm
Zóna ATEX	zóna 2
Zóna ATEX	zóna 22
Hodnota CRI	80
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Kapacita akumulátora	1,6 Ah
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok	140 - 280 lm
Celková výška	29 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková šírka	50 mm
Napätie akumulátora	3,8 V
Teplota farby	6500 K
Trvanie osvetlenia	5 h
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	MIDI-EX
Druh produktu	Pracovné svetidlo