



LED akumulátorové pracovné svetidlo, Typ: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081254 16
GTIN	5708997354568
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie, dlhá životnosť.**
- **Schválené na použitie vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch.**

Pracovné osvetlenie NOVA s integrovanou rukoväťou. Vysokovýkonná LED technológia COB s 5-stupňovou funkciou stmievania, s možnosťou otáčania.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a sieťovej časti so zástrčkou.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Hodnota CRI	80

Napätie akumulátora	3,7 V
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zóna ATEX	žiadna
Svetelný tok	200 - 2000 lm
Celková výška	163 mm
Celková šírka	63 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	163 mm
Osvetľovacie teleso	LED modul
Teplota farby	6000 K
Hmotnosť	790 g
Príkon	16 W
Označenie výrobcu	NOVA R
Druh produktu	Pracovné svetidlo