

Garant

**Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom, Ø d = 20 mm, Závit M ×
Lcelk.: M10X190**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Vlastnosť tlmenia vibrácií.**
- **Tolerancia stopky h6.**

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.

Technický opis

Ø D ₂	18 mm
Závit M	M10×190
Úžitková dĺžka L ₁	140 mm
Ø otvoru D ₁	10,5 mm
Upínač	Ø d = 20 mm
Ø stopky d	20 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Skrutkovací držiak frézy