

Garant

**Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom, Ø d = 32 mm, Závit M ×
Lcelk.: M16X260**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301379 M16X260
GTIN	4062406275730
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Vlastnosť tlmenia vibrácií.**
- **Tolerancia stopky h6.**

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.

Technický opis

Závit M	M16×260
Úžitková dĺžka L ₁	200 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø otvoru D ₁	17 mm
Upínač	Ø d = 32 mm
Ø stopky d	32 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy