



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M12FPDX2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Akumulátorová kompaktná príklepová vrtáčka s riešením skrutkovania 6v1 pre maximálnu flexibilitu.

- **Odnímateľný systém skľučovadla s 3 nastavcami.**
- **Mimoriadne praktický, vďaka 1/4-palcovému kovovému upínaniu Hex pod skľučovadlom: len 138 mm dĺžka bez skľučovadla.**

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.  
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

## Technický opis

Označenie výrobcu	M12FPDX-202X
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Dĺžka	138 mm
Maximálny ťahovací moment	37 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1 - 13 mm
Konštrukcia motora	POWERSTATE™
Kapacita akumulátora	2 Ah
Napätie akumulátora	12 V
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom