

**3M****Vejárovitý brúsny kotúč 769F, tanier zo sklenej tkaniny ploché, Ø 115 mm, Zrnitosť: 60**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565510 60
GTIN	5902658113000
Trieda položky	53F

## Popis

**Prevedenie:**

Zmes zŕn s **presne tvarovaným** keramickým zrnom pre **vysoký úber materiálu a životnosť nástroja.**

**Použitie:**

Univerzálne brúsenie pomocou výkonných uhlových brúsok.

## Technický opis

Popis tvaru	ploché
Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	60
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		