

3M**Vejárovitý brúsny kotúč 769F, tanier zo sklenej tkaniny ploché, Ø 125 mm,
Zrnitosť: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565511 120
GTIN	5902658113369
Trieda položky	53F

Popis

Prevedenie:

Zmes zrn s **presne tvarovaným** keramickým zrnom pre **vysoký úber materiálu a životnosť nástroja.**

Použitie:

Univerzálne brúsenie pomocou výkonných uhlových brúsok.

Technický opis

Zrnitosť	120
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	ploché
Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Keramické zrn (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		