

3M**Vejárovitý brúsny kotúč 769F, tanier zo sklenej tkaniny kónické, Ø 115 mm, Zrinitosť: 120**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	565514 120
GTIN	5902658113154
Trieda položky	53F

Popis

Prevedenie:

Zmes zŕn s **presne tvarovaným** keramickým zrnom pre **vysoký úber materiálu a životnosť nástroja**.

Použitie:

Univerzálne brúsenie pomocou výkonných uhlových brúsok.

Technický opis

Zrinitosť	120
Popis tvaru	šikmý
Ø kotúčov	115 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		