

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 8814 Infinity, Velkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094559 10
GTIN	7340118324739
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 8814 Infinity. Mäkká tenká ochranná rukavica proti porezaniu je veľmi vhodná v oblastiach s dotykovými obrazovkami. Neobsahuje **silikón** a poskytuje **tepelnú ochranu do 100 °C**. S najvyšším stupňom ochrany proti porezaniu (**Cut F**) sa môže používať na suché a mierne mastné práce s extrémne vysokým rizikom porezania. Dermatologicky testovaná a schválená na manipuláciu s potravinami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje

Technológia štrikovania	13G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Čadičové vlákno, oceľové vlákno, nylon, Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena/PU na báze vody
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Rozsah použitia	Heavy Duty
Farba	sivá / čierna
Norma	EN 407
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	F
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním