

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 8801 Infinity, Velkosť rukavíc: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094362 9
GTIN	7340118318691
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 8801 Infinity. Univerzálna rukavica série Infinity s vynikajúcou hmatovou vlastnosťou a dobrým úchopom. Obzvlášť tenké s povrchovou úpravou z nitrilovej peny a PU na vodnej báze, vhodné na suché a mierne vlhké pracovné oblasti, s dlaňou odolnou voči olejom a masťotám. Odolná voči **kontaktnému teplu do 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / žltá
Technológia štrikovania	15G
Norma	EN 407
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice