

Mahr**Skúšobný stojan číselníkových meradiel PRECIMAR ICM 100 IP, Typ: ICM100IP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	404295 ICM100IP
GTIN	2050002080324
Trieda položky	40W

Popis**Prevedenie:**

Skúšobný stojan na číselníkové meradlá na rýchle testovacie sekvencie a jednoduchú obsluhu pri testovaní číselníkových meradiel alebo presných ukazovateľov. Výkonná kamera preberá náročné čítanie hodnôt na displeji, ktoré je náchylné na chyby. Pripojený softvér kontroluje testovacie zariadenie za vás a kontroluje, či načítané údaje zodpovedajú zadaným referenčným hodnotám.

Výhoda:

- **Pohodlné, beznástrojové a intuitívne ovládanie iba jednou rukou.**
- **Najvyššia presnosť merania vďaka dodržiavaniu Abbeho princípu komparátora.**
- **Testovanie podľa medzinárodných noriem a smerníc, napríklad DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME a JIS.**
- **Vysokokvalitná priemyselná kamera USB 3.0 s vysokou kvalitou obrazu a širokým dynamickým rozsahom.**
- **Šošovka s vysokým rozlíšením a nízkym skreslením - na bezchybné určenie nameraných hodnôt.**
- **Robustné, priemyselné LED osvetlenie, ktoré nie je citlivé na denné svetlo.**
- **Digitálne číslice možno čítať priamo – nie je potrebné žiadne káblové pripojenie k meraciemu zariadeniu.**
- **Možno testovať širokú škálu meradiel vrátane číselníkových meradiel s priemerom až 100 mm.**
- **Možno testovať indukčné sondy od rôznych výrobcov (len v manuálnom režime).**
- **Nominálne rozmery a tolerancie predprogramovaných meradiel sú priamo k dispozícii.**

- Priama oblasť použitia do 100 mm – počas merania nie je potrebná žiadna zmena polohy

Technický opis

Nepresnosť merania (od koncovej hodnoty)	(0,2 + 1/250) μm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Farebná kamera	áno
Rozsah merania	100 mm
Meracia technika	prírastkovo
Odčítanie	2 μm
Rýchlosť polohovania	4 mm/s
Polohovanie	automatické
Kamera	Kamera USB 3.0 CMOS
Druh produktu	Prednastavovací prístroj