

**KÄRCHER****Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT22APTE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Trieda položky	07C

**Popis****Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.** Vlhký/suchý vysávač so zásuvkou zariadenia a automatický rozbehom pre elektrické náradie.
- **Patrónový filter PES odolný voči vlhkosti.**
- **Robustná 22 l nádoba s tlmičom a vodiacimi valčekmi.**

**Upozornenie:**

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

**Technický opis**

Spínacia automatika	áno
Pracovná hlučnosť	72 dB(A)

Dĺžka kábla	6 m
Vákuum	255 mbar
Počet turbín	1
Objemový prietok vzduchu	71 l/s
Výška	480 mm
Príkonnosť	1300 W
Označenie výrobcu	NT22APTE
Menovitý rozmer prípojky	35 mm
Dĺžka	380 mm
Zvláštnosť	kompaktný
Čistenie filtra	poloautomatické čistenie filtra ApClean
Objem kontajnera	22 l
Prachová trieda - vysávač	L
Šírka	370 mm
Filtračný systém	patrónový filter
Hmotnosť	6,1 kg
Dĺžka sacej hadice	1,9 m
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

## Príslušenstvo

Adaptérový prvok, Ø 40 – 35 mm Menovitý rozmer prípojky DN35

078538 DN35