

**Vysávač na triesky/kvapaliny, Označenie výrobcu: VHO200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Trieda položky	07D

**Popis****Prevedenie:**

Vysokokvalitné, veľmi odolné priemyselné vysávače Nilfisk CFM „Grey Line“. Výkonný **vysávač a kvapaliny** s kvalitnou čistiacou súpravou odolnou voči olejom. Vybavený **spätným vzduchovým ventilom** na spoľahlivé a jednoduché vyprázdňovanie nádoby na nečistoty. Kôš na triesky a súprava na vyprázdňovanie sú už integrované. Vhodný na širokú škálu čistiacich úloh v kovopriemysle.

**Rozsah balenia:**

Vrátane koša na triesky, integrovanej vyprázdňovacej súpravy, vrát. čistiacej sady odolnej voči oleju.

**Upozornenie:**

Vhodné príslušenstvo nájdete pod číslom 078551-078552.

**Technický opis**

Príkonnosť	2400 W
Pracovná hlučnosť	70 dB(A)
Vákuum	230 mbar

Objem kontajnera	75 l
Označenie výrobcu	VHO 200
Výška	1230 mm
Počet turbín	1
Objemový prietok vzduchu	55 l/s
Šírka	880 mm
Hmotnosť	60 kg
Dĺžka	580 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

## Príslušenstvo

Priemyselná sada odolná proti oleju Ø hadice 50	078551 50
Priemyselná sada Ø hadice 50	078552 50