

ejendals

Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 517, Velkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094824 10
GTIN	7392626070707
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 517. **Vodotesné** a **podšité** rukavice na ochranu proti chladu vyrobené zo **syntetickej kože** na presné použitie v chladnom a vlhkom prostredí. So zapínaním na suchý zips a zosilnenými končekmi prstov.

Prevedenie reklamného textu:

Tegera® 517. **Vodotesné** a **podšité** rukavice na ochranu proti chladu vyrobené zo **syntetickej kože** na presné použitie v chladnom a vlhkom prostredí. So zapínaním na suchý zips a zosilnenými končekmi prstov.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Použitie reklamného textu:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN 511

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Obzvlášť úzky strih. Vyzerá byť o číslo menší.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Obzvlášť úzky strih. Vyzerá byť o číslo menší.

Technický opis

Katégoria ochrany	katégoria II
Veľkosť rukavíc	10
Druh rukavíc	Ochranné rukavice proti chladu
Vlastnosť rukavíc	suchý zips
Obsah	6
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Rozsah použitia	Heavy Duty
Norma	EN 511
Dĺžka	235 mm
EN 388	1121X
EN 511	111
Podkladový materiál	Polyester/umelá koža
Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Farba	čierna / zelená
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu