

Garant
Nástrčná raňa prepínateľná, Typ hnací štvorhran: 1-1/4palec

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657582 1-1/4
GTIN	4062406277277
Trieda položky	61E

Popis
Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči. Veľmi kompaktný s **prepínateľnou rohovou západkou, s vyhadzovačom.**

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:
Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Šírka b	25 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	21 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť	30 Nm
Výška h	11,5 mm
Vkladacia stopka	9×12 mm
Počet zubov	48
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Západkové koliesko prepínateľné	áno
Západkové koliesko s vyhadzovačom	áno
Druh produktu	Račňa