

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s posuvnými dvierkami bez zvýšeného okraja, 26×20G,
Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932128 800
GTIN	4062406277079
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie 60 × 28 G. S posuvnými dverami, centrálné uzamykateľnými cylindrickým zámkom. Zásuvky 26 × 20 G a výsuvné police 26 × 20 G možno namontovať v 25 mm rastrí na oboch stranách. **Bez poistky proti vytiahnutiu.**

Zvláštne príslušenstvo:

Zodpovedajúce zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, zodpovedajúce výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, posuvné dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podstavec č. 958080 – 958086 NIE je vhodný.

Technický opis

Hmotnosť	68 kg
Hĺbka	700 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Úžitková výška	675 mm
Šírka	1500 mm

Výška	800 mm
Hĺbka v G	28
Šírka v G	60
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
-------------------------------------	-------------