

Garant GRIDLINE

**Prístavná skrinka s dvierkami na individuálne osadenie zásuvkami, 20×24G,
Výška mm: 900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932012 900
GTIN	4062406277031
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Bočná skrinka na náradie 24 × 28 G, so zásuvkami 20 × 24 G. Priehradka s dvierkami a medzipolicou, nastaviteľná v rastri 25 mm. Dvere sa dajú uzamknúť samostatne posuvnou kľučkou s cylindrickým zámkom.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Výška dvier	550 mm
Šírka	600 mm
Úžitková výška	800 mm

Výška	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	250 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Hmotnosť	69 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	80 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21