

Garant**Štvorhranný nástrčný nástroj, Typ hnací štvorhran: 1-1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	657698 1-1/2
GTIN	4062406278397
Trieda položky	61E

Popis**Prevedenie:**

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Štvorhranný nástrčný nástroj.**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Údaje o používaní:**Legenda k výkresu a vzorcu:**

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Ďalšie nástrčné nástroje so 4-hrannou nástrčnou stopkou 22 ÷ 28 mm sú dostupné na požiadanie.

Technický opis

Vkladacia stopka	9×12 mm
Výška h	15 mm
Dlhodobá zaťažiteľnosť	135 Nm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	17,5 mm
Šírka b	23 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu	Štvorhranný nástrčný nástroj